

MAPPE FOR EDRs LOKALAFDELINGER

Afsnit C-08

Regler for EDRs udstillingsmateriale

1. EDRs forretningsfører administrerer udlån. Ansøgning om lån af udstillingsmaterialet skal ske skriftligt på formularen "Ansøgning om lån af EDRs udstillingsmateriale" (EDR- Formular-08-1997). Poststemplets dato er afgørende for udlånsrækkefølgen.
2. Udlån kan kun ske til en EDR lokalafdeling.
3. Udlån til enkeltpersoner eller grupper kan ske efter særlig ansøgning til landsforeningens forretningsudvalg.
4. Lånerne erholder udgifterne til transport til udstillings stedet og EDR returneringen.
5. Skader opstået ved brug erstattes af låner.
6. Skader, der er opstået under transport meddeles straks forretningsføreren.
7. Udstillingsmaterialet må kun bruges i lukkede rum, haller og lignende. Materialet må ikke bruges (opstilles) i det fri.
8. De i transportkufferterne indklæbede monteringsanvisninger samt opstillingsplaner skal følges nøje. Det er ikke tilladt at foretage mekaniske indgreb i udstillingsmaterialet.
9. Udlånstiden fastsættes efter aftale med forretningsføreren.
10. Låners egne materialer må kun påsættes de stofbeklædte sider med de dertil beregnede "expo DOT", der må ikke benyttes lim, stifter eller andet, der kan beskadige plancher eller fotostater.
11. Fotostaterne må ikke overklæbes eller på anden måde ændres.

EDRs udstillingsstande - Mini- og maxi-stand:

EDR råder over to udstillingsstande i farver.

De to stande har kostet et betydeligt beløb, og du/I bedes derfor behandle dem godt, så de kan holde i mange år.

En udstillingsstand bør suppleres med andet PR-materiale, f.eks. foldere, brochurer m.v. Der er ved begge stande afsat plads til bord/hylder til sådant.

Foldere og brochurer kan rekvireres fra EDRs kontor. Husk at bestille i god tid.

EDR håber, at du/I får fornøjelse af standene - **og husk at standene IKKE er lavet for radioamatører, men for ham eller hende, der kunne tænke sig at blive det.**

Generelt:

Standene måler 2,32 m i højden.

Mini-standen består af 4 sektioner 60 cm bredde, d.v.s. i alt 2,40 m lang.

Maxi-standen består af 7 sektioner 60 cm bredde, d.v.s. i alt 4,20 m lang.

Til maxi-standen medfølger belysning bestående af 8 stk. 12 volt halogenlamper, der forsynes fra to specielle transformatorer, der også medfølger.

Pakning:

Mini-standen er pakket i en flad kasse (plywood/kryds finer) med blå cirkelmærker på side og låg.

Maxi-standen er pakket i to flade kasser samt en stor (og tung) specialkasse (plywood/krydsfioner), der indeholder reoler, mellemstykker, topstykker samt en kasse med samleled. Specialkassen indeholder samtidig belysnings enhederne (armaturer, halogenlamper, transformatorer).

Alle kasser kan bæres af to mand eller køres på f.eks. en sækkevogn.

Udlån:

Lån af en udstillingsstand bestilles og aftales med kontoret i Odense.

Udstillingsstanden fremsendes normalt således, at du/I har den et par dage før den skal bruges.

EDR betaler for fremsendelse, og du/I skal selv sørge for at betale for returnering til kontoret i Odense.